

601182



601192



601151



601161

OPIS PRODUKTU



Parametry techniczne

Nazwa	Regał magazynowy	Regał magazynowy 4500
Nr art.:	601182	601192
Materiał:	Stal chromowana	Stal chromowana
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 półki z regulowaną wysokością ▪ wykonanie półek: kratownica ▪ zestaw składający się z: <ul style="list-style-type: none"> 4 półek, 4 słupków narożnych ▪ system nasadowy, łatwy montaż 	
Wymiary (mm):	szer. 910 x gł. 460 x wys. 1845	szer. 1210 x gł. 610 x wys. 1840
Waga:	14,3 Kg	23,5 Kg
Nośność:	200 kg, równomiernie rozłożone	maks. 500 kg w sumie, 125 kg na półkę

Nazwa	Regał biurowy	Regał na wino
Nr art.:	601151	601161
Materiał:	Stal chromowana	Stal chromowana
Wykonanie:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 półki z regulowaną wysokością ▪ wykonanie półek: kratownica ▪ zestaw składający się z: <ul style="list-style-type: none"> 4 półek, 4 słupków narożnych ▪ system nasadowy, łatwy montaż 	
Wymiary (mm):	szer. 750 x gł. 350 x wys.1520	szer. 900 x gł. 350 x wys. 1390
Waga:	10,3 kg	12,5 kg
Nośność:	150 kg, równomiernie rozłożone	ok. 100-130 butelek


Zastrzega się możliwość zmian technicznych!

Lista części / zakres dostawy



Półki (4)

Nr art.: 601151/601182/601192



Półki (5)


Nr art.: 601161

Każda z 9 wyjęciami na butelki

- 1** Słupek narożny (4)
- 2** Złączka do elementów słupka narożnego (4)
- 3** Półka (4 lub 5)
- 4** Zatrzaski plastikowe (16 lub 20)
- 5** Nóżki do wyrównania wysokości (niwelowania) regału (4)

MONTAŻ




Montaż słupków



- 1) Wszystkie cztery słupki składają się z dwóch części i należy je skrócić ze sobą za pomocą złączek z gwintem, które przykręcone są do jednej z dwóch części słupka. Górna część słupka posiada u góry plastikową nakładkę, część dolna słupka posiada na spodzie możliwość wyrównania wysokości.
Obydwie części słupka skrócić ze sobą zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Jeżeli obie części słupka nie dają się łatwo połączyć, sprawdzić, czy prawidłowo zostały złożone obie części gwintu.


Przymocowanie półki

- 2) Jako pierwszą zamontować do słupków narożnych dolną półkę. Zalecamy przymocowanie półki dolnej nie wyżej niż 15 cm nad podłogą.
Na żądanej wysokości zatrzasnąć stożkowe zatrzaski plastikowe w rowkach na słupkach w taki sposób, aby węższa końcówka zatrzasków skierowana była do góry, a grubsza końcówka skierowana była na dół.
- 3) Półkę przechylić delikatnie na bok i wsunąć górne części czterech słupków (z plastikowymi zaślepkami) przez otwory w narożach półki aż do plastikowych zatrzasków.
- 4) Ustawić regał pionowo. Nacisnąć mocno półkę w jej narożach, aby upewnić się, że półka jest mocno ułożona na plastikowych zatrzaskach.



Dalszy montaż

- 5) Przymocować na żądanej wysokości 4 plastikowe zatrzaski na następną półkę. Półkę zsunąć od góry po słupkach na plastikowe zatrzaski i ponownie mocną ją nacisnąć.
- 6) Powtórzyć krok 5) przy kolejnych półkach.
- 7) W celu wyrównania wysokości (niwelowania) regału wkręcać lub wykręcać nóżki w dolnych częściach słupków.



Regał jest teraz całkowicie złożony.

Wskazówka: montaż może ułatwić użycie gumowego młotka.

Czyszczenie

- Regał należy czyścić regularnie przy zastosowaniu miękkiej, wilgotnej ściereczki, na koniec regał dokładnie wytrzeć.



OSTROŻNIE!

Nigdy nie stosować żrących lub szorujących środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić chromowaną powierzchnię regału.